FABORY



Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 26,0 MM

Referência	9C480779
Marca	-
UBB	500512787572
UNSPSC	23241639
EAN	4007140123367
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	286
Broca de diâmetro	26
Sistema de fixação	Cone Morse
Comprimento de corte	165
Adequado para aço	Sim
Adequado para ferro fundido	Sim
Material de corte	Outro
Forma da haste	Cone morse
Broca em espiral	Sim

Normas