FABORY



Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.3/8X6 2.1/2

Referência	9L426788
Marca	-
UBB	500513419514
UNSPSC	23241615
EAN	4022835715504
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Modelo	Macho de máquina
Comprimento da rosca	50
Comprimento total	200
Diâmetro do eixo	28
Tipo de rosca	BSW
Comprimento de corte	50
Material de corte	HSS-E
Rosca por polegada	6
Chave quadrada	22
Tamanho da rosca (polegadas)	Outro

Normas