FABORY

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Passivado a amarelo Gr.8 3/8-16X2.1/2

Referência	U04104.037.0250
Marca	-
UBB	500620808203
UNSPSC	31161620
EAN	8717077347656
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/8 Inch
Comprimento	2.1/2 Inch
Classe	Gr.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	16
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlementft = fully threaded

Normas

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Especificação técnica

F	0.5625
H	0.234375
LT (min.): L6 Inch	1.25

Desenho técnico

LT (min.): L≤6 1
Polegadas