FABORY

Parafuso sextavado rosca total UNC ASME B18.2.1 Aço carbono SAE J429 Passivado a amarelo Gr.8 5/8-11X4 Inch

Referência	U04114.062.0400
Marca	-
UBB	500625973028
UNSPSC	31162400
EAN	8715492841896
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5/8 Inch
Comprimento	4 Inch
Classe	Gr.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço carbono
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Unified National Coarse
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normas

ASME	B18.2.1

Especificação técnica

F	0.9375
H	0.390625
TPI	11

Desenho técnico

FABORY