FABORY

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNF 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superficie #10-32X1 Inch

Referência	U07040.019.0100
Marca	-
UBB	500620966514
UNSPSC	31161605
EAN	8717077363342
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.10
Comprimento	1 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM A574
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Unified National Fine
Info	Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem causar problemas de montagem.Aviso:

Normas

ASME	B18.3

electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.ft = totalmente roscado

Especificação técnica

A	0.312
H	0.19
J	0.15625
LT (min.)	0.88
Fios por polegada	32

Desenho técnico