FABORY



Parafuso cabeça cilíndrica com fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincado #8-32X3/4

Referência	U24520.016.0075
Marca	-
UBB	500624933957
UNSPSC	31161504
EAN	8717077794825
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.8
Comprimento	3/4 Inch
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Low carbon steel
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	32
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3

Especificação técnica

Desenho técnico

A (max.)	0.322
H (max.)	0.096
J (max.)	0.054
T (max.)	0.058

FABORY

