
FABORY



Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE UNC ASME B18.16.6 Aço inoxidável (Inox) ASTM F594 316 CW #10-24

Referência	U55730.019.0001
Marca	-
UBB	500621397255
UNSPSC	31161727
EAN	8717077398825
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.10
Classe	CW
Encaixe	Sextavado
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM F594 316
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	24
Info	Número de diâmetro de rosca (#) são porcas de bloqueio estilo NM, outros diâmetros são estilo NE.

Normas

ASME	B18.16.6

Especificação técnica

A	0.376
C	0.249

Desenho técnico

FABORY

