
FABORY



Bolțuri **fit cap hexagonal DIN 610** Oțel **Simplu 8.8 M12X40X25,7**

Cod Articol	01046.120.040
Marcă	-
UBB	500650763617
UNSPSC	31162400
EAN	8717077290815
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	40 mm
Lk min.	25.7
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	610

Specificatii tehnice

b:50mmL≤150mm	17.5
b:L150mm	22.5
b:L≤50mm	15.5
d-D	M12
ds (k6)	13
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	18

Desen tehnic

