FABORY



Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Zincat 8.8 M10X70/S=17**

Cod Articol	01200.100.070
Marcă	-
UBB	950351146440
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025555
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	70 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	17

Desen tehnic

