FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M6X100**

Cod Articol	01220.060.100
Marcă	-
UBB	952351308533
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033185
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	100 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	100
P	1
s	10

Desen tehnic

