FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M12X90**

Cod Articol	04105.120.090
Marcă	-
UBB	500505562032
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439329
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	90 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.75

Desen tehnic

