FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M12X120**

Cod Articol	04105.120.120
Marcă	-
UBB	500505562297
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439367
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	120 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120
P	1.75

Desen tehnic

