FABORY



Șuruburi **inbus ISO4762 zincate ISO 4762** Oțel **Zincat 10.9 M5X160**

Cod Articol	07027.050.160
Marcă	-
UBB	500650819575
UNSPSC	31162400
EAN	8717077296411
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	160 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Locaş hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Specificatii tehnice

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Filet complet L ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	160
s	4

Desen tehnic

