FABORY



Șuruburi **inbus ISO4762 zincate ISO 4762** Oțel **Zincat 10.9 M30X60**

Cod Articol	07027.300.060
Marcă	-
UBB	500650844318
UNSPSC	31162400
EAN	8717077298897
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M30
Lungime	60 mm
Clasă	10.9
Tip antrenare	Locaş hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241

Specificatii tehnice

b	72
d-D	M30
dk (max.)	45
Filet complet L ≤	100
k (max.)	30
L (mm)	60
s	22

Desen tehnic

