FABORY



Şurub **cu cap înecat** şi locaş **hexagonal ISO 10642** Oţel **Zincat 010.9 M8X80**

Cod Articol	07405.080.080
Marcă	-
UBB	500648964053
UNSPSC	31161518
EAN	8717077240537
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	80 mm
Clasă	010.9
Tip antrenare	Locaş hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oţel
Direcţie filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	Atenţie: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.Când organe de asamblare de oţel

Standarde

DIN	≈7991
ISO	10642

(ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.

Specificatii tehnice

b (min.)	28
d-D	M8
dk (max.)	16.43
Filet complet L ≤	45
k (max.)	4.96
L (mm)	80
P	1.25
s	5
α	90

Desen tehnic

