
FABORY



Şurub **cu cap hexagonal cu** piuliţă hexagonală **DIN 601/555** Oțel **Simplu 4.6 M20X50**

Cod Articol	08000.200.050
Marcă	-
UBB	500648021482
UNSPSC	31161620
EAN	8717077273627
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	50 mm
Clasă	4.6
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Standarde

ISO	≈4016/4033
DIN	601/555
NEN	102/697
NF	E25-115-1/E25-402

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	50
m	16
P	2.5
s	30

Desen tehnic

