FABORY



Știfturi **filetate ISO2342** locaș **crestat** parțial **filetate ISO 2342** Oțel **Simplu 14H M8X16**

Cod Articol	20055.080.016
Marcă	-
UBB	500651015579
UNSPSC	31162400
EAN	8717077316072
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	16 mm
Clasă	14H
Tip antrenare	Crestat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Chamfered
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	2342

Specificatii tehnice

b	9.6
d-D	M8
ds	8
L (mm)	16
n	1.2

Desen tehnic

