FABORY



Tijă filetată, **lungime 1 metru, filet stânga** Oțel **Simplu C15 Tr40X7 (LH)**

Cod Articol	20466.400.007
Marcă	-
UBB	950353596451
UNSPSC	31161618
EAN	8715492608697
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	Tr40
Lungime	1000 mm
Clasă	C15
Material	Oțel
Direcție filet	Stânga (LH)
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet trapezoidal
Info	Filet trapezoidal conform cu DIN 103, liniaritatea tijelor filetate conformă DIN 7168-2, clasa de toleranţă U.1 metru de stânga

Standarde

Specificatii tehnice

d-D	Tr40
L (mm)	1000
P	7

Desen tehnic

