FABORY



Prezon ≈ 1,25d DIN 939 Oțel **Simplu 10.9 M20X60**

Cod Articol	21525.200.060
Marcă	-
UBB	500648198603
UNSPSC	31161610
EAN	8717077218802
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	60 mm
Clasă	10.9
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric
Info	ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 65 - DIN 938 unde L = 65 mm este lungimea utilă şi b1= 12 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 65 + 12 = 77 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conform DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi

Standarde

DIN	939
NF	E25-135

previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1,25d au multe aplicaţii, printre care în fontă.

Specificatii tehnice

b:L≤125mm	46
b:125mmL≤200mm	52
bm ≈ 1,25d	25
b =L-(x+3) up to L≤	55
d-D	M20
L (mm)	60
P	2.5
x	6.3

Desen tehnic

