FABORY



Prezoane bolț **& 2** piulițe **hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2** Oțel **ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.7 5/8X295 (11.1/2)**

Cod Articol	22325.158.292
Marcă	-
UBB	500578891698
UNSPSC	31161619
EAN	8715494430203
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	5/8 Inch
Lungime	295 mm
Clasă	Gr.L7 - Gr.7
Material	Oțel
Material tehnic	ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	11
Info	Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Standarde

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Specificatii tehnice

B	1.0625

Desen tehnic

L (mm)	295
M	15.5

