
FABORY



Şurub **cu cap cilindric bombat** şi locaş **hexalobular ISO 14583** Oţel **Zincat 4.8 M2,5X12**

Cod Articol	24425.025.012
Marcă	-
UBB	500649010070
UNSPSC	31161504
EAN	8717077249424
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2.5
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Hexalobular
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oţel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

ISO	14583

Specificatii tehnice

d-D	M2.5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	5
Filet complet L ≤	30
k (max.)	2.1
L (mm)	12
P	0.45
Locaş	8

Desen tehnic

