FABORY



Șurub **cu cap cilindric,** locaș **crestat DIN 84** Oțel **Zincat 4.8 M6X25**

Cod Articol	24520.060.025
Marcă	-
UBB	950353119437
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630926
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	25 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
DIN	84

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filet complet L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Desen tehnic