FABORY



Șurub **cu cap cilindric,** locaș **crestat DIN 84** Oțel **Zincat 4.8 M10X25**

Cod Articol	24520.100.025
Marcă	-
UBB	950353122142
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631374
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	25 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈1207
DIN	84
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-127

Specificatii tehnice

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filet complet L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	25
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Desen tehnic