FABORY



Șurub **cu cap cilindric,** locaș **crestat DIN 84** Oțel **Zincat 4.8 M12X30**

Cod Articol	24520.120.030
Marcă	-
UBB	950353123215
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631527
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	30 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	84
NF	≈E25-127
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
NEN	≈1602

Specificatii tehnice

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk (max.)	18
Filet complet L ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	30
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Desen tehnic