FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat 4.8 M5X12**

Cod Articol	24540.050.012
Marcă	-
UBB	950353135433
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633392
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filet complet L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desen tehnic

