FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat 4.8 M6X75**

Cod Articol	24540.060.075
Marcă	-
UBB	950353681170
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633750
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	75 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	75
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

