FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat 4.8 M8X20**

Cod Articol	24540.080.020
Marcă	-
UBB	950353138577
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633859
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filet complet L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desen tehnic

