FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat 4.8 M12X100**

Cod Articol	24540.120.100
Marcă	-
UBB	950353141605
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634269
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	100 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Filet complet L ≤	60
k (max.)	6
L (mm)	100
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Desen tehnic

