FABORY



Șuruburi **ISO2009 cu cap înecat** locaș **crestat ISO 2009** Oțel **Simplu 4.8 M12X80**

Cod Articol	24545.120.080
Marcă	-
UBB	500651041062
UNSPSC	31162400
EAN	8717077318625
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	80 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	2009

Specificatii tehnice

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Filet complet L ≤	55
k (max.)	6
L (mm)	80
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Desen tehnic

