FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat, pasivat galben 4.8 M5X8**

Cod Articol	24560.050.008
Marcă	-
UBB	951353498276
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634887
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	8 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filet complet L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desen tehnic

