FABORY



Șurub **cap semi-înecat,** locaș **crestat DIN 964** Oțel **Zincat 4.8 M3X16**

Cod Articol	24570.030.016
Marcă	-
UBB	950353147727
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635907
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap semiînecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	964
BS	≈4183
NEN	≈2371
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Desen tehnic

