FABORY



Șurub **cap semi-înecat,** locaș **crestat DIN 964** Oțel **Zincat 4.8 M5X12**

Cod Articol	24570.050.012
Marcă	-
UBB	950353149541
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636126
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap semiînecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
ISO	≈2010

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filet complet L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Desen tehnic

