
FABORY



Șurub **cu cap rotund,** locaș **crestat DIN 85** Oțel **Zincat 4.8 M3X5**

Cod Articol	24640.030.005
Marcă	-
UBB	500645198663
UNSPSC	31161504
EAN	8717077070493
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	5 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
ISO	≈1580
DIN	85
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	5
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desen tehnic

