
FABORY



Șurub **cu cap rotund,** locaș **crestat DIN 85** Oțel **Zincat 4.8 M4X10**

Cod Articol	24640.040.010
Marcă	-
UBB	950353153576
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637284
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

DIN	85
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
NEN	≈1603
NF	≈E25-128

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filet complet L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	10
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Desen tehnic

