
FABORY



Șurub **cu cap rotund,** locaș **crestat DIN 85** Oțel **Zincat 4.8 M6X25**

Cod Articol	24640.060.025
Marcă	-
UBB	950353155639
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637703
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	25 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

DIN	85
NEN	≈1603
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
ISO	≈1580

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Filet complet L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Desen tehnic

