
FABORY



Șurub **cu cap rotund,** locaș **crestat DIN 85** Oțel **Zincat 4.8 M6X50**

Cod Articol	24640.060.050
Marcă	-
UBB	950353155977
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637741
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	50 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
DIN	85

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Filet complet L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Desen tehnic

