FABORY

Şurub **cu cap cilindric bombat** şi locaş **cruciform Phillips DIN 7985-H** Oțel **Zincat 4.8 împachetare mare M3X40**

Cod Articol	24660.030.040
Marcă	-
UBB	950353157874
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639288
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	40 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	20
k	2.4
L (mm)	40
Nr. locaş cruce	1
P	0.5

Desen tehnic

