FABORY

Şurub **cu cap cilindric bombat** şi locaş **cruciform Phillips DIN 7985-H** Oțel **Zincat 4.8 împachetare mare M4X30**

Cod Articol	24660.040.030
Marcă	-
UBB	950353158609
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639516
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	30 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Filet complet L ≤	25
k	3.1
L (mm)	30
Nr. locaş cruce	2
P	0.7

Desen tehnic

