FABORY

Şurub **cu cap cilindric bombat** şi locaş **cruciform DIN 7985-H** Oţel **Simplu 4.8 M3X6**

Cod Articol	24661.030.006
Marcă	-
UBB	500649014031
UNSPSC	31161504
EAN	8717077249820
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	6 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oţel
Tratament suprafaţă	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	20
k	2.4
L (mm)	6
Nr. locaş cruce	1
P	0.5

Desen tehnic

