FABORY



Şurub **cu cap înecat** şi locaş **cruciform, Phillips DIN 965 A-H** Oțel **Zincat 4.8 M3X16**

Cod Articol	24671.030.016
Marcă	-
UBB	951353505104
UNSPSC	31161504
EAN	8715492642028
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	F max = Maximum recommended static load (centr. tension).Approved by VdS and FM (from M10 upward only).Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.


Standarde

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16

Desen tehnic



Nr. locaş cruce	1
P	0.5