FABORY

Şurub **cu cap cilindric bombat** şi locaş **cruciform DIN 7985-Z** Oţel **Zincat, pasivat negru 4.8 M4X10**

Cod Articol	24812.040.010
Marcă	-
UBB	951353653698
UNSPSC	31161504
EAN	8715493214200
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oţel
Direcţie filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈7045
DIN	7985

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Filet complet L ≤	25
k	3.1
L (mm)	10
Nr. locaş cruce	2
P	0.7

Desen tehnic

