FABORY



Șurub **cu cap bombat pt.** tablă, locaș **cruce PH DIN 7981 C-H** Oțel **Nichelat împachetare mare ST3,5X19MM**

Cod Articol	26210.035.019
Marcă	-
UBB	950352069609
UNSPSC	31161507
EAN	8715492653307
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	3.5 mm
Lungime	19 mm
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Nichelat
Filete	Filet autofiletant
Info	Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.împachetare mare

Standarde

NF	E25-658
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
DIN	7981 CH

Specificatii tehnice

D (mm)	3.5
dk	6.9
k	2.6
L (mm)	19
Nr. locaş cruce	2
P	1.3

Desen tehnic

