FABORY



Șurub **autoforant cap bombat,** locaș **cruce PH DIN 7504 M-H** Oțel **Zincat ST5,5X22MM**

Cod Articol	31825.055.022
Marcă	-
UBB	500645279190
UNSPSC	31161507
EAN	8717077074682
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	5.5 mm
Lungime	22 mm
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet autofiletant
Info	Lungimea maximă de prindere KL = L - L1.Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Standarde

ISO	15481 H
DIN	7504-M H

Specificatii tehnice

D (mm)	5.5
dk	11
k	4
L (mm)	22
L1 ≈	7
Nr. locaş cruce	3
P	1.8

Desen tehnic

