FABORY



Șaibe **Arc-Disc DIN 2093** Oțel **arc 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat 80X31,0X4,0MM**

Cod Articol	36307.831.040
Marcă	-
UBB	500645290635
UNSPSC	31161811
EAN	8717077085671
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	31 mm
d_e	80
di	31
Material	Oțel arc
Material tehnic	50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern	80
Tratament suprafaţă	Fosfatat
Info	Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.Şaibele arc-disc menţionate mai sus sunt conform ≈ DIN 2093 potrivite pentru uz general. Pentru aplicaţii mai critice se recomandă alegerea unor şaibe arc-disc din grupele de articole 36300,36302,36303 şi 36450.Grupa 1: t 1,25 din oţel C67S.Grupa 2: 1,25

Standarde

DIN	≈2093-A/C

≤ t ≤ 6,0 din oţel 51 Cr V4 (muchiile acestor şaibe nu sunt rectificate).F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).Tip A: execuţie grea (De/t ≈ 18).Tip B: execuţie medie (De/t ≈ 28).Tip C: execuţie uşoară (De/t ≈ 40).Dacă acest tip nu este menţionat atunci dimensiunea nu este standardizată DIN.Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.

Specificatii tehnice

di (H12)	31
D (mm)	31
F	19394
l0	6.1
t	4
Grosime	4

Desen tehnic

