
FABORY

Știft **elastic, sarcini mari ISO 8752** Oțel **arc 420-560 HV30 4,5X36MM**



Cod Articol	39100.045.036
Marcă	-
UBB	500645334201
UNSPSC	31163201
EAN	8717077080423
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	4.5 mm
Lungime	36 mm
Material	Oțel arc
Material tehnic	420-560 HV30
Info	Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :Aceste știfturie sunt

Standarde

BS	7060
ISO	8752
DIN	1481
NEN	2458

	folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Specificatii tehnice

a (min.)	0.8
d1 (max.)	5.1
d1 (min.)	4.9
d2 ≈	2.9
D (mm)	4.5
L (mm)	36
s	1
V	15.36

Desen tehnic

