
FABORY

Știft **elastic, sarcini mari ISO 8752** Oțel **arc 420-560 HV30 Zincat 4X12MM**



Cod Articol	39105.040.012
Marcă	-
UBB	500649080289
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256446
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	4 mm
Lungime	12 mm
Material	Oțel arc
Material tehnic	420-560 HV30
Tratament suprafaţă	Zincat
Info	Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive

Standarde

ISO	8752
NEN	2458
BS	7060
DIN	1481

împreună.Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Specificatii tehnice

a (min.)	0.65
d1 (max.)	4.6
d1 (min.)	4.4
d2 ≈	2.8
D (mm)	4
L (mm)	12
s	0.8
V	11.24

Desen tehnic

