
FABORY



M12

Cod Articol	40398FIS
Marcă	-
UBB	500616805627
UNSPSC	31162905
EAN	4006209403983
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime	120 mm
Info	F max = Maximum recommended static load (centr. tension).Approved by VdS and FM (from M10 upward only).Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Standarde

Specificatii tehnice

Desen tehnic