FABORY



M6X70

Cod Articol	46204FIS
Marcă	-
UBB	500616650684
UNSPSC	31161601
EAN	4006209462041
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	70 mm
Aprobare ETA	Yes
Info	Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).Cmin. = Minimum edge distance (tensile).df = Hole diameter in fixture.do = Hole diameter in substrate.hef = Effective embedment depth.hmin = Minimum substrate thickness.ho = Minimum hole depth.Scr, N = Characteristic spacing.Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.The allowable load is valid for one single anchor, at cracked

Standarde

concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Specificatii tehnice

Desen tehnic

