FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963 A** Oțel **inoxidabil A2 împachetare mare M1X5**

Cod Articol	51110.010.005
Marcă	-
UBB	500633178412
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612050
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1
Lungime	5 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M1
Thread length (min.)	5
dk (max.)	1.9
Filet complet L ≤	5
k (max.)	0.6
L (mm)	5
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.2

Desen tehnic

