FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN** ≈931 **Plastic** Poliamidă **(nilon) 6.6 M12X50/50**

Cod Articol	56090.120.050
Marcă	-
UBB	952351070349
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860262
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	50 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	≈931
ISO	≈4014
ASME	≈B18.2.3.1M
NF	≈E25-112
NEN	≈1555

Specificatii tehnice

b	50
b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Desen tehnic

